

Garant
Tarkkuuslukkorengaspihtisarja, 4 osaa sisärenkaille, Pihtien määrä: 4

Tilaustiedot

Tilausnumero	700132 4
GTIN	4045197524850
Tuoteluokka	71A

Kuvaus
Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat, kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty. Asennettu pihtirunkoon ja puristettu. Mustat pihdit, pää kiillotettu, muovipäälysteiset kahvat.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Standardi:

DIN 5256 C – für Innensicherungsringe.

Toimituksen sisältö:

1 lukkorengaspihdit nro 719770, koot J1; J2; J3; J4.

Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärenkas, suora

Sisäpuolisen lukkorengaan Ø:lle: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Kärjen Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Kokonaispituus enintään: 140; 180; 225; 320 mm

Tekninen kuvaus

Kärjen Ø	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Sisäpuolisen lukkorengaan Ø:lle	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Pihtien määrä	4
Kokonaispituus enintään	140; 180; 225; 320 mm
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, suora
Standardi	DIN 5256 C
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit

Tarvikkeet

Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J3	719770 J3
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J4	719770 J4
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J2	719770 J2
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J1	719770 J1