

HOLEX**Puristuspihdit, kiiltävät, Kokonaispituus: 180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	700450 180
GTIN	4045197283511
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	180 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	2K-kahvankuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kiiltävä
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

