



## Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 15mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116320 15
GTIN	4045197029461
Tuoteluokka	12C

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

#### Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

#### Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus $L_c$	114 mm
Nimellis-Ø $D_c$	15 mm
Syöttö $f$ teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	212 mm
Morsekartio MK koko	2
Standardi	DIN 345
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	91,5 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		