



## Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 1/25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675200 1/25
GTIN	4013288191625
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, **sitkeänkova**. Vääntöalue pienentää huippuvoimia ruuvattaessa. Ruuvausprofiilin säästäminen ja pitempi kesto aika (paitsi koko TX40).

#### Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

#### Standardi:

DIN ISO 1173.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

### Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	1
Kokonaispituus	25 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	851/1 TZ PH
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

