

PHOTONIC  
you will see**High-Power-rengasvalo, jossa segmenttiohjaus, Rengasvalaisimen Ø: 66mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492225 66
GTIN	2050002067424
Tuoteluokka	49K

**Kuvaus****Malli:**

LED-rengasvalo ja integroitu ohjain käyttäjätavalliseen käyttöön – erillistä ohjausyksikköä ei tarvita. Ergonominen ja intuitiivinen ohjaus vasen- ja oikeakätisille käyttäjille. 2 säädettävää työskentelyetäisyyttä (45–130 mm ja 80–300 mm). Tasainen valaistus. Segmenttejä voidaan hallita erikseen. Muistitoiminto haluamaasi asetukseen. Voidaan integroida ESD-ympäristöön.

**Etu:**

- **Säädettävissä useita työskentelyetäisyyksiä**
- **Ulkoista ohjausyksikköä ei tarvita**
- **Joustava ja älykäs segmenttiohjaus**

**Toimituksen sisältö:**

Mukana sovitin Ø 66 mm, 58 mm, kansainvälinen verkkoliitäntä (100–240 V), kuusiokoloavain.

**Erikoistarvike:**

Diffusori, polarointisuodatin, objektiiviaadapteri

**Tekninen kuvaus**

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Rengasvalaisimen Ø	66 mm
Rengasvalaisimen korkeus	31 mm
Rengasvalaisimen leveys	128 mm

Rengasvalaisimen pituus	107 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Valaistusyksikkö mittauslaitteille