

**Garant**
**Tarkkuuslukkorengaspihtisarja, 4 osaa sisärenkaille, Pihtien määrä: 4**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	700137 4
GTIN	4045197553522
Tuoteluokka	71A

**Kuvaus**
**Malli:**

Taotut kahva- ja nivelosat, kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty. Asennettu pihtirunkoon ja puristettu. Mustat pihdit, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

**Etu:**

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

**Standardi:**

**DIN 5256 D** – für Innensicherungsringe.

**Toimituksen sisältö:**

1 lukkorengaspihdit nro 719770, koot J11; J21; J31; J41.

Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, taitettu

Sisäpuolisen lukkorengaan Ø:lle: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Kärjen Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Kokonaispituus enintään: 130; 170; 210; 305 mm

**Tekninen kuvaus**

Kärjen Ø	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Kokonaispituus enintään	130; 170; 210; 305 mm
Pihtien määrä	4

Sisäpuolisen lukkorengaan Ø:lle	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, taitettu
Standardi	DIN 5256 D
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit

## Tarvikkeet

Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J11	719770 J11
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J21	719770 J21
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J41	719770 J41
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J31	719770 J31