

**taivutettu kuusiokoloväännin niklattu, Kuusikulma: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	626037 19
GTIN	4045197921253
Tuoteluokka	62C

**Kuvaus****Malli:**

Pinta niklattu.

Taivutettu varsi, standardien DIN 911 / DIN ISO 2936 mukainen. Kromivanadiiniterästä, etupinnat tasoitettu ja viistetty.

**Huomautus:**

HOLEX-kulmaruuvimeisseleitä saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 626039 ja nro 626042).

**Tekninen kuvaus**

Pinta	niklattu
Kannan pituus	199×89 mm
Kuusikulma	19 mm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta