



Kuusiokoloavainsarja, taivutettu fosfatoitu, Ruuvinvääntimien lkm.: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	627327 9
GTIN	4045197922175
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
Kromivanadiiniterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), pinta mangaanifosfatoitu.

Sisältö:

säilytys: muoviteline

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627325: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	9
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille Kiinnityspaikkojen määrä 9	627255 9
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäfosfatoitu Kuusikulma 3 mm	627325 3
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäfosfatoitu Kuusikulma 2,5 mm	627325 2,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäfosfatoitu Kuusikulma 5 mm	627325 5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäfosfatoitu Kuusikulma 6 mm	627325 6
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäfosfatoitu Kuusikulma 10 mm	627325 10
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäfosfatoitu Kuusikulma 2 mm	627325 2
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäfosfatoitu Kuusikulma 4 mm	627325 4
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäfosfatoitu Kuusikulma 8 mm	627325 8
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäfosfatoitu Kuusikulma 1,5 mm	627325 1,5