

Garant**Puristuslinjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	700340 200
GTIN	4045197416933
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,8 mm
Kokonaispituus	200 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2,2 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine	erikoistryökaluterästä
Pinta	kromattu

kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit