



Varsi, magneetti / pikaliitin, Varrenkuusikulma: 6,3R



Tilaustiedot

Tilausnumero	675020 6,3R
GTIN	4013288104045
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kaksiosainen – varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.

”**Rapidaptor**”-liitinvarsi, jossa on automaattinen **pikaliitin** ja magneetti C 6,3- ja E 6,3 - Bits-kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan). Kelluvasti asennettu, vapaasti liikkuva rengasmagneettihylsy pitää myös pitkät ja painavat ruuvit luotettavasti paikallaan (vain C 6,3 - Bits-kärjille).

- **Istukka C 6,3 ja E 6,3 -kärjille.**
- **Holkki lukittuu avoimeen asentoon. Kun kärki työnnetään paikoilleen, holkki lukittuu automaattisesti.**
- **Myös pienet kärjet on helppo irrottaa, koska holkki nostaa kärjen magneetista. –nopea kärjen vaihto aina vain yhdellä kädellä.**

Huomautus:

Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitännävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	57 mm
Varrenkuusikulma	6,3 mm
Kuusikulmakääntölaite	D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa	E 6,3 (1/4 tuumaa)
Valmistajamerkintä	887/4 RR

soveltuu konekäyttöön	kyllä
Tuotetyyppi	Bit-pidin