



## Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 180mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	700400 180
GTIN	4003773043072
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Standardi:**

**DIN ISO 5746.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Kokonaispituus	180 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine	erikoistryökaluterästä
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

