



Kapea räikkäpää, jossa syvennetty suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 2-1/2tuuma



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 657640 2-1/2 |
| GTIN | 4000896179701 |
| Tuoteluokka | 630 |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Kapea räikkäpää, syvennetty suunnanvaihdin.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia! Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Leveys b | 40 mm |
| Kestokuormitus | 320 Nm |
| Korkeus h | 14,3 mm |
| Vaihtovarsi | 14×18 mm |
| Hammasluku | 40 |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Pistomitta S | 36 mm |
| Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Tuotetyyppi | Räikkä |