



Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 1/25mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 675220 1/25 |
| GTIN | 4013288191663 |
| Tuoteluokka | 63H |

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, **sitkeänkova**. Vääntöalue pienentää huippuvoimia ruuvattaessa. Ruuvausprofiilin säästäminen ja pitempi kesto aika (paitsi koko TX40).

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|----------------------|
| Kokonaispituus | 25 mm |
| Ristikantakoko | 1 |
| Bit-kuusiovarsi | C 6,3 |
| Valmistajamerkintä | 855/1 TZ PZ |
| Standardi | DIN ISO 1173 |
| Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta |
| värikoodaus | kyllä |

Tuotetyyppi

Kärkityökalu