



Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 1-1/2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	657600 1-1/2
GTIN	4018754034529
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Räikkäpää suunnanvaihtimella.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Leveys b	33 mm
Korkeus h	24 mm
Kestokuormitus	100 Nm
Vaihtovarsi	9×12 mm
Hammasluku	60
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pistomitta S	17,5 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Suunnanvaihtimellinen räikkä,	kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi	ei
Tuotetyyppi	Räikkä