



PrecisionBit Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 0/25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675285 0/25
GTIN	7610733211333
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Pitkä kestoikä erinomaisen joustavan, sitkeän ja erittäin kovan materiaalin ansiosta. Erittäin tarkat käyttökärjet ruuvin täydellistä istuvuutta varten sekä Anti-Cam-Out-ominaisuus. Nanopinnoitus toimii sekä **värikoodina** että näyttävänä **ruostesuojana**.

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	25 mm
Ristikantakoko	0
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	PrecisionBits
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Tuotetyyppi

Kärkityökalu