



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpäät Superglas-varsi, Vasaranpään Ø: 35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754800 35
GTIN	7610733087099
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpäät kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapäät, katso nro 754720 ja 754730.

Tekninen kuvaus

Paino	0,597 kg
Varren pituus	295 mm
Varren materiaali	Lasikuitu
Kokonaispituus	330 mm
Kotelon materiaali	teräs
Vasaranpään Ø	35 mm
Pään pituus lyömäpäineen	105 mm

Sarja	PB 303
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 35 mm	754730 35
Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 35 mm	754720 35