

HALDER**Rekyylitön vasara, hikkoripuuvarsi, Vasaranpään Ø: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755100 40
GTIN	4030618301615
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Luja teräsvälikkappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. **Ei kimpoa takaisin** rungossa olevien teräskuulien ansiosta.

Varsi 1a-hikkoripuuta.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 755140.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Hikkoripuuta
Pään pituus lyömäpäineen	115 mm
Kokonaispituus	360 mm
Vasaranpään Ø	40 mm
Kotelon materiaali	Teräsputki
Paino	0,715 kg
Sarja	SUPERCRAFT®
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, kova
Valmistajamerkintä	SUPERCRAFT

Varren rungon kiinnitys	Alumiinikiila ja lukkonasta
Pinta	Jauhemaalattu
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää nailonia Vasaranpään Ø 40 mm	754910 40
Hikkoripuinen vasaranvarsi Vasaranpään Ø:lle 40+50 mm	755140 40+50