



## Kuusiokoloväänninsarja, pitkä. pyällys, Ruuvinvääntimien lkm.: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	627191 7
GTIN	7610733273546
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

#### Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

#### Etu:

ISO 13444 -standardin tyyppin B mukaisen pyällyksen ansiosta pito märässä tai öljyisessä käyttöympäristössä lisääntyy ja turvallisuus paranee.

#### Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627190: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6  
säilytys: muoviteline

### Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Ruuvinvääntimien lkm.	7
Valmistajamerkintä	Safety-taivutettu ruuvinväännin
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pinta	kromattu
Varren malli	pyöreä, pyälletty
värikoodaus	ei

Varressa muovipäällyste	ei
Pallopää pitkässä varressa	kyllä
100 asteen kulma	ei
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 1,5 mm	627190 1,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 2,5 mm	627190 2,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 4 mm	627190 4
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 6 mm	627190 6
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 3 mm	627190 3
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 2 mm	627190 2
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 5 mm	627190 5