



## Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpää Superglas-varsi, Vasaranpään Ø: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	754800 50
GTIN	7610733087112
Tuoteluokka	73B

### Kuvaus

#### Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpää kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.

**Rekyylitön** rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

#### Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

#### Varaosa:

Varapäät, katso nro 754720 ja 754730.

### Tekninen kuvaus

Kotelon materiaali	teräs
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm
Varren materiaali	Lasikuitu
Kokonaispituus	385 mm
Varren pituus	335 mm
Vasaranpään Ø	50 mm
Paino	1,14 kg

Sarja	PB 303
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 50 mm	754720 50
Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 50 mm	754730 50