

ejendals

Käsinepari Tegera® 8802 Infinity, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094365 8
GTIN	7340118318868
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Uuden Infinity-sarjan **monikäyttökäsine, erinomainen kosketustunto** ja hyvät tarttumisominaisuudet. Öljyn- ja rasvankestävä kämmenpuoli. Kestää **100 °C:n kosketuslämpöä**.

Tegera® 8802 Infinity. Kestävä asennuskäsine, jossa on tiheä kaksinkertainen nitrili-/nitrilivaahtopinnoite vesipohjaista PU:ta, soveltuu hieman öljyisiin ja kosteisiin työkohteisiin.

Standardi:

EN 407

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Neulosteknologia: 18G

Väri: musta / keltainen

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Sarja	Tegera®

Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	6
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / keltainen
Neulosteknologia	18G
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyppi	Monikäyttökäsineet