



Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 0/25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675320 0/25
GTIN	4013288014535
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vakiomalli, **sitkeänkova**.

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	25 mm
Ristikantakoko	0
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	855/1 Z PZ
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

