



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpäät Superglas-varsi, Vasaranpään Ø: 60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754800 60
GTIN	7610733087129
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpäät kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapäät, katso nro 754720 ja 754730.

Tekninen kuvaus

Pään pituus lyömäpäineen	120 mm
Kokonaispituus	420 mm
Vasaranpään Ø	60 mm
Varren pituus	360 mm
Paino	1,59 kg
Varren materiaali	Lasikuitu
Kotelon materiaali	teräs

Sarja	PB 303
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 60 mm	754730 60
Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 60 mm	754720 60