

HALDER**Rekyylitön vasara, hickoripuuvarsi, Vasaranpään Ø: 60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755100 60
GTIN	4030618301646
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Luja teräsvälikkappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. **Ei kimpoa takaisin** rungossa olevien teräskuulien ansiosta.

Varsi 1a-hickoripuuta.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.

Hickoripuinen vaihtovarsi katso nro 755140.

Tekninen kuvaus

Pään pituus lyömäpäineen	145 mm
Vasaranpään Ø	60 mm
Kokonaispituus	370 mm
Kotelon materiaali	Teräsputki
Paino	1,7 kg
Varren materiaali	Hickoripuuta
Sarja	SUPERCRAFT®
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, kova
Valmistajamerkintä	SUPERCRAFT

Varren rungon kiinnitys	Alumiinikiila ja lukkonasta
Pinta	Jauhemaalattu
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi Vasaranpään Ø:lle 60+70 mm	755140 60+70
Varapää nailonia Vasaranpään Ø 60 mm	754910 60