

**Garant****Pikavaihtosovitin ER25, d=42,5, Kiinn.Ø: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319285 16
GTIN	4045197922885
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:****Sisäorsauspitimen pikavaihtojärjestelmä.**

Ulkokierteellisillä kiristysmuttereilla pikavaihtosovitin kiinnitetään lieriömäiseen kiristysholkkiin tai suorasovitteiseen VDI-pidikkeeseen.

**Käyttö:**

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

**Sopii:**

Sorvauspitimille, joissa on 1, 2 tai 3 kiinnitystasoa.

**Toimituksen sisältö:**

Kiinnitysruuvit jäähdytyskanaville, sokkoniitilliset.

**Huomautus:**

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

**Tekninen kuvaus**

Tuotenimen määrite	d=42,5
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin

---

## Tarvikkeet

Asennusapuväline sisäorvauspitimen  
pikavaihtojärjestelmään 16

---

319299 16