

Garant**Pikavaihtosovitin ER32, d=42,5, Kiinn.Ø: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319286 8
GTIN	4045197922823
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:****SisäSORVAUSPITIMEN pikavaihtojärjestelmä.**

Ulkokierteellisillä kiristysmuttereilla pikavaihtosovitin kiinnitetään lieriömäiseen kiristysholkkiin tai suorasovitteiseen VDI-pidikkeeseen.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Sopii:

Sorvauspitimille, joissa on 1, 2 tai 3 kiinnitystasoa.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitysruuvit jäähdytyskanaville, sokkoniitilliset.

Huomautus:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Tekninen kuvaus

Tuotenimen määrite	d=42,5
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin

