

Garant**Kiristysholkki, lieriömäinen, ER-kiristysholkki: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319291 25
GTIN	4045197922892
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:****SisäSORVAUSPITIMEN PIKAVAIHTOJÄRJESTELMÄ.**

Ulkohalkaisijan mukaan valitaan vakiomallinen sisäSORVAUSPIDIN tai KÄÄNTÖTERÄPORANPIDIN.

Käyttö:

SORVAUSPITIMIEN SISÄTYÖSTÖÖN.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Huomautus:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.

Tekninen kuvaus

Ø d ₁	32 mm
sopii tuotteelle	Nro 319285
kierre M	M32×1,5
Peruspitimen Ø d ₂	41,5 mm

I ₂ sisältää vaihtosovittimen	49,5 mm
I ₂ sis. kiristyspihdit ER	21 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki