

Garant**VDI-pidin, ER-kiristysholkki: 25****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319292 25 |
| GTIN | 4045197922915 |
| Tuoteluokka | 31V |

Kuvaus**Malli:****SisäSORVAUSPITIMEN pikavaihtojärjestelmä.**

Pikavaihtosovittimet nro 319285; 319286; 319289 kiinnitetään suoraan pitimeen. Vankka yhdistelmä ja minimaalinen ulkonema.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Huomautus:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|-------|
| ulko-Ø d ₃ | 68 mm |
| Ulko-Ø d ₁ | 30 mm |

| | |
|--|-------------------|
| l ₂ sis. kiristyspihdit ER | 36 mm |
| l ₂ sisältää vaihtosovittimen | 64,5 mm |
| x sisältää vaihtosovittimen | 116 mm |
| x sis. kiristyspihdit ER | 87 mm |
| Peruspitimen Ø d ₂ | 52 mm |
| kierre M | M32×1,5 |
| Tuotetyyppi | Pikavaihtosovitin |