

Garant**VDI-pidin, ER-kiristysholkki: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319292 32
GTIN	4045197922922
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:****SisäSORVAUSPITIMEN PIKAVAIHTOJÄRJESTELMÄ.**

Pikavaihtosovittimet nro 319285; 319286; 319289 kiinnitetään suoraan pitimeen. Vankka yhdistelmä ja minimaalinen ulkonema.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Huomautus:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).

Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.

Tekninen kuvaus

ulko-Ø d ₃	83 mm
Ulko-Ø d ₁	40 mm

l ₂ sis. kiristyspihdit ER	39 mm
l ₂ sisältää vaihtosovittimen	65,7 mm
x sisältää vaihtosovittimen	125 mm
x sis. kiristyspihdit ER	98 mm
kierre M	M40×1,5
Peruspitimen Ø d ₂	58 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin