



PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, Terän leveys: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675300 6
GTIN	7610733211593
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Pitkä kestoikä erinomaisen joustavan, sitkeän ja erittäin kovan materiaalin ansiosta. Erittäin tarkat käyttökärjet ruuvien täydellistä istuvuutta varten sekä Anti-Cam-Out-ominaisuus. Nanopinnoitus toimii sekä **värikoodina** että näyttävänä **ruostesuojana**.

Käyttö:

Ristipääruuveille DIN 3127 / DIN ISO 2351-1.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Tekninen kuvaus

Terän leveys	6 mm
Kokonaispituus	25 mm
Terän paksuus	1 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	PrecisionBits
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

