



Avonainen liuskahiomalaikka SLTR Control, (ZA) teräkselle ja INOXille, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	565446 40
GTIN	4027497579389
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Näkökentällinen liuskahiomalaikka, mahdollistaa näkyvyyden työkappaleeseen. Erittäin korkea tiheys ja pitkä käyttöikä.

Käyttö:

Sopii ihanteellisesti hienotyöstöön.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Muodon kuvaus	viisto, ulkonevat lamellit
Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Läpinäkyvä hionta	kyllä
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		