



## Avonainen liuskahiomalaikka SLTR Control, (ZA) teräkselle ja INOXille, Ø 125 mm, Rakeisuus: 80



### Tilaustiedot

Tilausnumero	565446 80
GTIN	4027497579402
Tuoteluokka	53L

### Kuvaus

**Malli:**

Näkökentällinen liuskahiomalaikka, mahdollistaa näkyvyyden työkappaleeseen. Erittäin korkea tiheys ja pitkä käyttöikä.

**Käyttö:**

Sopii ihanteellisesti hienotyöstöön.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Kiekon Ø	125 mm
Muodon kuvaus	viisto, ulkonevat lamellit
Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Läpinäkyvä hionta	kyllä
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		