

HALDER**Rekyylitön moukari, Vasaranpään Ø (mm) / Paino (kg): 80/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Luja teräsvälikkappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. **Ei kimpoa takaisin** rungossa olevien teräskuulien ansiosta. Varsi 1a-hikkoripuuta.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910, hikkoripuinen vaihtovarsi, katso nro 755140.

Pään pituus lyömäpäineen: 200 mm

Päiden iskupinnan Ø: 80 mm

Varren pituus: 800 mm

Kokonaispituus: 880 mm

Paino: 4,41 kg

Tekninen kuvaus

Pään pituus lyömäpäineen	200 mm
Päiden iskupinnan Ø	80 mm
Vasaranpään Ø	80 mm
Varren materiaali	Hikkoripuuta
Paino	4,41 kg
Kokonaispituus	880 mm
Kotelon materiaali	teräs
Varren pituus	800 mm
Sarja	SUPERCRAFT®
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, kova

Valmistajamerkintä	SUPERCRAFT
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää nailonia Vasaranpään Ø 80 mm	754910 80
Hikkoripuinen vasaranvarsi Vasaranpään Ø:lle 80 mm	755140 80