



## Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 3/25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675320 3/25
GTIN	4013288014672
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vakiomalli, **sitkeänkova**.

**Käyttö:**

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

**Standardi:**

DIN ISO 1173.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	25 mm
Ristikantakoko	3
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	855/1 Z PZ
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

