

HALDER**Rekyylitön vasara, lasikuituvarsi, Vasaranpään Ø: 60 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755000 60
GTIN	4030618303015
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Luja teräsvälikkappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. **Ei kimpoa takaisin** rungossa olevien teräskuulien ansiosta.

Särkymätön **Ultratec**-lasikuituvarsi.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.

Pään pituus lyömäpäineen: 145 mm

Kokonaispituus: 390 mm

Paino: 1,625 kg

Tekninen kuvaus

Paino	1,625 kg
Kokonaispituus	390 mm
Vasaranpään Ø	60 mm
Pään pituus lyömäpäineen	145 mm
Varren materiaali	3-komponenttivarasi
Sarja	SUPERCRAFT®
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, kova
Valmistajamerkintä	SUPERCRAFT

Pinta	Jauhemaalattu
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää nailonia Vasaranpään Ø 60 mm	754910 60
--------------------------------------	-----------