



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpäät Superglas-varsi, Vasaranpään Ø: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754800 27
GTIN	7610733087075
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpäät kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapäät, katso nro 754720 ja 754730.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	290 mm
Paino	0,33 kg
Varren materiaali	Lasikuitu
Pään pituus lyömäpäineen	90 mm
Vasaranpään Ø	27 mm
Varren pituus	265 mm
Kotelon materiaali	teräs

Sarja	PB 303
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 27 mm	754720 27
Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 27 mm	754730 27