

HALDER**Rekyylitön vasara, hikkoripuuvarsi, Vasaranpään Ø: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755100 25
GTIN	4030618301585
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Luja teräsvälikkappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. **Ei kimpoa takaisin** rungossa olevien teräskuulien ansiosta.

Varsi 1a-hikkoripuuta.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 755140.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Hikkoripuuta
Pään pituus lyömäpäineen	105 mm
Kokonaispituus	305 mm
Paino	0,25 kg
Kotelon materiaali	Teräsputki
Vasaranpään Ø	25 mm
Sarja	SUPERCRAFT®
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, kova
Valmistajamerkintä	SUPERCRAFT

Varren rungon kiinnitys	Alumiinikiila ja lukkonasta
Pinta	Jauhemaalattu
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi Vasaranpään Ø:lle 25 mm	755140 25
Varapää nailonia Vasaranpään Ø 25 mm	754910 25