



Linjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 190mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	701800 190
GTIN	4003773040415
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. **Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746

Raaka-aine:

Kromivanadiiniiterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	190 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	hammastetut
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	kromivanadiiniiterästä
Pinta	kromattu

kipinöimätön

ei

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit