



Puristuslinjapihdit, taivutetut VDE-eristys, Kokonaispituus: 190mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	701950 190
GTIN	4007582007447
Tuoteluokka	76B

Kuvaus

Malli:

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. Paksuseinäiset kahvankuoret, **enint. 1000 V, eristetty standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.** Napasyvennetty malli parempaa ergonomiaa ja vapaata näkyvyyttä varten.

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Kokonaispituus	190 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5743
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

