

HALDER**Rekyylitön vasara, hikkoripuuvarsi, Vasaranpään Ø: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755100 30
GTIN	4030618301592
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Luja teräsvälikkappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. **Ei kimpoa takaisin** rungossa olevien teräskuulien ansiosta.

Varsi 1a-hikkoripuuta.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 755140.

Tekninen kuvaus

Vasaranpään Ø	30 mm
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm
Paino	0,46 kg
Kotelon materiaali	Teräsputki
Varren materiaali	Hikkoripuuta
Kokonaispituus	330 mm
Sarja	SUPERCRAFT®
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, kova
Valmistajamerkintä	SUPERCRAFT

Varren rungon kiinnitys	Alumiinikiila ja lukkonasta
Pinta	Jauhemaalattu
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää nailonia Vasaranpään Ø 30 mm	754910 30
Hikkoripuinen vasaranvarsi Vasaranpään Ø:lle 30+35 mm	755140 30+35