



## Vesipumppu-urapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 250 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	705200 250
GTIN	4003773043836
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Puristusvoima vaikuttaa vain useaan asentoon säädettävissä olevaan, **uritettuun liukuniveleen**, joten esine ei luiskahda eivätkä ruuvit kulu. Suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Kiinnittyy itsestään ruuveihin ja muttereihin. Uritetut, hammastetut tartuntaleuat, induktiokarkaistut.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

#### Standardi:

##### DIN ISO 8976

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Avautuma kuusikulmaa varten: 36 mm

Avautuma (putken paksuus): 1.5/16 tuuma

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	250 mm
Avautuma (putken paksuus)	1.5/16 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	36 mm
Kahva	2-komponenttiset kahvankuoret
Pinta	kromattu
Standardi	DIN ISO 8976
kipinöimätön	ei

Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit