



## Vesipumppupihdit Alligator® VDE-kahvakuoret, Kokonaispituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	705740 250
GTIN	4003773039303
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

**Läpimenevä nivel** (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Induktiokarkaistu. Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat tarttuvat kiinni putkiin ja muttereihin. Moniportainen siirtoloveus. **Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V. Pihdit kromattu, kahvoissa eristetyt 2-komponenttiset kahvankuoret.

#### Standardi:

**DIN ISO 8976**

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	250 mm
Avautuma (putken paksuus)	2 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	46 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistajamerkintä	Alligator
Pinta	kromattu
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 8976
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

kipinöimätön	ei
Räikän hienosäätömahdollisuus	ei
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyppi	Putki- ja vesipumppupihdit