



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpää Superglas-varsi, Vasaranpään Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754800 32
GTIN	7610733087082
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpää kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapäät, katso nro 754720 ja 754730.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	320 mm
Vasaranpään Ø	32 mm
Varren materiaali	Lasikuitu
Paino	0,499 kg
Pään pituus lyömäpäineen	100 mm
Kotelon materiaali	teräs
Varren pituus	285 mm

Sarja	PB 303
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 32 mm	754730 32
Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 32 mm	754720 32