



Vesipumppupihdit Cobra®, tiheä siirtoloveus VDE-kahvakuoret, Kokonaispituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	705750 250
GTIN	4003773071495
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Pihdit kromattu, kahvoissa eristetyt 2-komponenttiset kahvankuoret. **Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta** jousitettua painiketta painamalla. Täysautomaattinen säätö työntämällä suoraan työkappaleeseen.

Standardi:

DIN ISO 8976

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	250 mm
Hienosäätölovien lkm	24
Avautuma (putken paksuus)	2 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	46 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistajamerkintä	Cobra
Pinta	kromattu
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 8976

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
kipinöimätön	ei
Räikän hienosäätömahdollisuus	kyllä
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit