



Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	701600 140
GTIN	4003773039730
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tartuntaleuat. Terät lisäksi induktiokarkaistut (n. 60 HRC).
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	1,8 mm
Kokonaispituus	140 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - Ø enint.	2,8 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	hammastetut
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

