

HOLEX**Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat, Kokonaispituus: 180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	703000 180
GTIN	4045197166005
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5746

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	1,8 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,2 mm
Kokonaispituus	180 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	sisäpuolinen hammastus
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC), muottiintaottu pihtirunko.
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kiiltävä

kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit