



Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu, Kokonaispituus: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	705800 150
GTIN	4003773060116
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen.

Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat.

Pihdit mustatut, pää kiillotettu. **Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta** jousitettua painiketta painamalla.

Muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Erikoistarvike:

Suojaleuat nro 705805 koko 180-300.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	150 mm
Hienosäätölovien lkm	11
Avautuma (putken paksuus)	1.1/4 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	30 mm
Kahva	kohokuvioitu
Valmistajamerkintä	Cobra
Pinta	mustatut, pää kiillotettu

Standardi	DIN ISO 8976
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
kipinöimätön	ei
Pika-asetus	ei
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit

Tarvikkeet

Varaosasarja Tyyppi 150	705920 150
-------------------------	------------