

Garant**Momenttiavain Slipper ilman asteikkaa, Suurin kiristysmomentti: 3Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657765 3
GTIN	4045197609007
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Erityinen, läpiliukuva laukaisumekanismi **estää luotettavasti epätoivotun ylikiristyksen**. Yksivartinen momenttiavain, **ilman asteikkaa. Avaimen kalibroiminen momenttiavaimen tarkistuslaitteella. Joutokäyntiräikkä**, tartuntakulma = 0°.

Kätevä ja kevyt alumiinikahva, soveltuu parhaiten pienten vääntömomenttien käyttöön.

Etu:

Hieno laukaisumekanismi mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsysisissä paikoissa.

Toiminto:

Kun esiasetettu momenttiarvo saavutetaan, avain irtoaa selvästi, minkä jälkeen se on heti uudelleen käyttövalmis. Erityinen laukaisumekanismi varmistaa, että säädetyt vääntömomenttiarvot saavutetaan luotettavasti mutta että **niitä ei ylitetä**.

Käyttö:

Keskisuurille ja suurille sarjoille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tarkkuus:

± 4 % asetetusta arvosta.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
 L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
 L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
 L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
 L = työkalun kokonaispituus
 T_1 = asetettava vääntömomentti
 T_2 = määrätty vääntömomentti

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	3 Nm
Paino	130 g
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Vääntömomenttialue	0,3 - 3 Nm
Palaute	irrottava
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuarvon asetus	Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Standardi	DIN EN ISO 6789
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Liitäntämuoto	Vääntönelikulma (räikkä)
Laukaisuarvon säädettävyys	esiasetettu
Kokonaispituus L	124 mm
Kalibrointi	O6
Kalibrointi	O7
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen

Tuotetyyppi	Momenttiavain
Palvelut	
SäätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Tyyppi SET	020080 SET
Kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020190 1000

Tarvikkeet

Sähköinen vääntömomentin tarkistuslaite TruCheckProTest Suurin kiristysmomentti 60 Nm	654460 60
Vääntömomentin tarkistuslaite momenttiavaimelle „SmartCheck“ Suurin kiristysmomentti 10 Nm	654650 10