

Garant**Taittuva momenttiavain asteikolla, Suurin kiristysmomentti: 10Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657735 10
GTIN	4045197684813
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Yksivartinen momenttiavain, säädettävissä asteikolla, itselaukeava. **Taittuvan laukaisumekanismin ansiosta tahaton ylikiristys on äärimmäisen epätodennäköistä. Vastapäivään** kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.

Mittayksiköt: Nm

Toiminto:

Kun asetettu momenttiarvo saavutetaan, avain taittuu selvästi, minkä jälkeen se on heti uudelleen käyttövalmis. Irrotuksen kautta käyttäjälle kerrotaan selvästi, että asetettu arvo on saavutettu.

Käyttö:

Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvisarjojen kiristämiseen.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

± 6 % asetetusta arvosta.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta. Sopivat hylsytyökalut nro 657582 - 657950.

Tekninen kuvaus

Paino	300 g
Suurin kiristysmomentti	10 Nm
Näyttö	analoginen
Hylsytyökalun kiinnitys	9×12 mm

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	0,05 Nm
Vääntömomenttialue	2 - 10 Nm
Liitänämuoto	Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Lukema valittavissa	Nm
Palaute	irrottava
Standardi	DIN EN ISO 6789
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [I ₂]	18,3 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [I ₃]	191,3 mm
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Mittaustapa	Vääntömomentti
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [I ₁]	191,5 mm
Kokonaispituus L	230 mm
Laukaisuperiaate	mekaaninen pitkä laukaisu
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	optinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Taittotoiminto	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/657735-10>