



Puristuslinjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	701900 200
GTIN	4003773010029
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle. Eristetty **standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V. Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Työkäluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2,2 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,8 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	erikoistryökäluuterästä
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit