

**Garant****Jakoavainpää, tyyppi-aukeama: 1-27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657850 1-27
GTIN	4045197592279
Tuoteluokka	61E

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa. Erittäin monipuolinen käyttö säädettävän aukonleveyden ansiosta.

**Huom:**

Momenttiavaimen pistomitta on korjattava (muuttunut säätöarvo).

**Etu:**

Kun aukon leveyttä muutetaan, **ei pistomittaa tarvitse mukauttaa.**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$l_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Sopii:**

Momenttiavain, nelikulmapitimet

**Huomautus:**

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

## Tekninen kuvaus

Leveys b	61,8 mm
Korkeus h	14,6 mm
Vaihtovarsi	9×12 mm
Leukaväli	1/8 – 1.1/16 tuuma
Leukaväli	4 - 27 mm
Pistomitta S	62,7 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Tuotetyyppi	Kiintoavainpää